

Держатель амортизатора DADP-ES-G8-12

№ изделия: 8159234

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | 12 |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип конструкции | Стопорный рычаг |
| Макс. скорость удара | 0,8 m/s |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-C1-L |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Макс. усилие остановки | 500 N |
| Макс. момент затяжки | 2,9 Nm |
| Tightening torque tolerance | ± 20 % |
| Вес продукта | 149 g |
| Тип крепления | Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал рычага | Алюминиевый сплав |
| Материал винтов | Гальванизированная сталь |