

Держатель амортизатора DADP-ES-G8-20

№ изделия: 8159236

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Стопорный рычаг
Макс. скорость удара	0,8 m/s
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. усилие остановки	1.100 N
Макс. момент затяжки	5,2 Nm
Tightening torque tolerance	± 20 %
Вес продукта	305 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал рычага	Алюминиевый сплав
Материал винтов	Гальванизированная сталь