

Набор соединений DADG-AK-G8-16-125

№ изделия: 8159793

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	125 mm
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Operating pressure	14,5 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	1,5 Nm
Tightening torque tolerance	± 10 %
Макс. момент затяжки, пневматический канал 1	0,7 Nm
Вес продукта	28,2 g
Пневматическое присоединение	M5
Материал адаптера	Эпоксидная смола
Материал уплотнений	NBR
Материал винтов	Сталь с покрытием