

# Амортизатор DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

№ изделия: 8161532

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	20
Ход	16 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	1 m/s
Время сброса короткое	0,3 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Длина демпфирования	16 mm
Макс. усилие остановки	3.000 N
Макс. потребление энергии на ход	50 J
Макс. потребление энергии в час	92.000 J
Макс. остаточная энергия	0,32 J
Усилие сброса	75 N
Вес продукта	385 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	Легированная сталь
Материал гайки	сталь, гальванизированная