

pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

№ изделия: 8163214
Новый

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Степень фильтрации	0,01 µm
Поддержка конфигурации	Python scripts
Дисплей	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0,062 MPa
Output pressure 2	0,08 MPa
Standard flow rate	< 1,2 l/min
Размеры W x L x H	169 mm x 208 mm x 55 mm
Диапазон рабочего напряжения DC	21,6 ... 26,4 V
Потребление электроэнергии	11 W
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Питание, функция	Load and functional earth
Электропитание, тип подключения	Розетка разъема
Электропитание, технология подключения	Клеммная колодка
Электропитание, количество контактов/проводов	5
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Стойкость к вибрации	Тест транспортного применения на уровне жесткости 2 в соответствии с FN 942017-4 and EN 60068-2-6
Сопротивление ударной нагрузке	Шоковый тест с уровнем опасности 2 в соответствии с FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 85 %
Уровень шума	55 dB(A)
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	1,8 kg
Электрическое подключение	Встроенный контроллер
Тип крепления	With female thread M4
Пневматическое подключение, канал 1	QS-4
Пневматическое подключение, канал 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
Цвет корпуса	Серый
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Aluminium, powder-coated