

Вилкообразная головка CRSG-M4

№ изделия: 8165295
Новый

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M4
Основан на стандарте	ISO 8140
Соответствует стандарту	DIN 71752
Резьбовое присоединение	Внутренняя резьба M4
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	8 g
Материал шарнира штока	Легированная сталь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	Легированная сталь
Материал гайки	Легированная сталь
Материал фиксатора	Легированная сталь