

# Полимерный пневмошланг PUN-H-SF-22X4,3-BL-25

№ изделия: 8167915

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	22 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	110 mm
Внутренний диаметр	13,4 mm
Мин. радиус изгиба	44 mm
Инструкции по эксплуатации	TPE-U Ether basiert
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,3 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 13 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 188,5 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: temperature-dependent operating pressure, see diagram, max. 0.7 MPa at 0 - 60°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice)
Огневое испытание материала	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-35 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,302 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового штуцера с наружным диаметром 22 мм
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 54 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-U(PU)