

Cartridge NPQX-D-PC19-Q12-P10

№ изделия: 8174171
Новый

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	10 mm
Глубина вставки шланга	19,5 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	О-кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure MPa	-0,095 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	7,6 g
Тип крепления	с удерживающим зажимом
Пневматическое подключение, канал 1	Cartridge 15 mm
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал отпускающего кольца	POM
Материал кольца	HNBR
Материал уплотнения шланга	HNBR
Материал держателя шланга	Легированная сталь, нержавеющая