

Манометр PAGN-40-0.1M-R18-1.6-CPA

№ изделия: 8178621
Новый

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Display range	0 ... 0,1 МПа
Соответствует стандарту	EN 837-1
Номинальный размер манометра	40
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Тип крепления	Линейный монтаж
Рабочая среда	Инертные газы Нейтральные жидкости
Operating pressure МПа	0 ... 0,1 МПа
Рабочее давление	0 ... 1 bar
Operating pressure	0 ... 14,5 psi
Фактор переменной нагрузки	0,66
Класс точности измерения	1,6
Класс защиты	IP43
Температура хранения	-40 ... 70 °C
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	R1/8
Материалы в контакте со средой	Латунь
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	PBT
Материал экрана	PS
Цвет корпуса	Черный
Вес продукта	60 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода
Шкала	Одиночная шкала