

# Модуль перемещения EHMZ-ELCC-90-TB-KF

№ изделия: 8179241

FESTO



Примерное  
представление

## Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Эффективный диаметр приводной шестерни	50,93 mm
Рабочий ход	200 ... 2.000 mm
Требуемая линейность монтажных поверхностей	0,1 mm/m
Удлинение зубчатого ремня	0,14 %
Шаг зубчатого ремня	5 mm
Положение при сборке	Вертикальный
Тип конструкции	Электромеханический линейный модуль С зубчатым ремнем
Определение позиции	Для герконов
Макс. ускорение	30 m/s <sup>2</sup>
Макс. скорость	5 m/s
Точность повторения	±0,05 mm
Рабочий цикл	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 %
Класс защиты	IP20
Температура окружающей среды	5 ... 45 °C
Макс. усилие подачи F <sub>x</sub>	1.200 N
Коэффициент подачи	160 mm/U
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)