


# Амортизатор DYSS-5-5-Y1F-F1A

№ изделия: 8179967

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	5
Ход	5 mm
Демпфирование	Самонастраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Варианты	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Макс. скорость удара	1 m/s
Время сброса короткое	0,2 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	5 mm
Макс. усилие остановки	200 N
Макс. момент затяжки	2 Nm
Макс. потребление энергии на ход	1,4 J
Макс. потребление энергии в час	8.000 J
Макс. остаточная энергия	0,01 J
Усилие сброса	0,9 N
Вес продукта	7 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Легированная сталь
Материал штока	Легированная сталь