

Коллекторная плата VABX-A-P-EL-E12-MS1-SHUN

№ изделия: 8188447
Новый

FESTO

Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. кол-во электромагнитных катушек | 24 |
| Размеры W x L x H | 45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm |
| Примечание по рабочему напряжению | SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop |
| Авторизация | RCM Mark |
| КС mark | КС-EMV |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура хранения | -20 ... 70 °C |
| Относительная влажность воздуха | 5 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Макс. Момент затяжки, монтаж на стене | 6 Nm |
| Вес продукта | 131,1 g |
| Электрическое подключение 1, технология подключения | Sub-D |
| Вывод кабеля | Прямой |
| Способ крепления на плате | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | für Cartridge 15 mm |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | für Cartridge 15 mm |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной платы | PA с армированием |
| Материал крышки | PA с армированием |
| Материал уплотнений | NBR |
| Материал втулки | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал клипсы | Легированная сталь, нержавеющая |
| Материал гайки | Легированная сталь, нержавеющая |