

Коллекторная плата VABX-A-P-EL-E12-MF1-SHUN

№ изделия: 8188451
Новый

FESTO

Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. кол-во электромагнитных катушек	24
Размеры W x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Примечание по рабочему напряжению	SELV/PELV fixed power supplies required Note voltage drop
Авторизация	RCM Mark
КС mark	КС-EMV
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	5 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	6 Nm
Вес продукта	124,1 g
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Вывод кабеля	Прямой
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	für Cartridge 15 mm
Пневматическое присоединение, канал 5	für Cartridge 15 mm
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	PA с армированием
Материал крышки	PA с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал втулки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал клипсы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал гайки	Легированная сталь, нержавеющая