

Exhaust plate VABF-XA-12-M1-C

№ изделия: 8191741
Новый

FESTO

Таблица данных

Характеристика	Значение
Давление разрушения	17 bar
Standard flow rate	5.200 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	95 dB(A)
Sound power level at a distance of 1 m	106 dB(A)
Вес продукта	24,9 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Материал глушителя	PE