

Круглый цилиндр DGS-20-50-P

№ изделия: 8812

Продукт будет снят с производства

FESTO

с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-----------------------------|---|
| Ход | 50 mm |
| Диаметр поршня | 20 mm |
| Демпфирование | P: нерегулируемое демпфирование, упругие кольца с обеих сторон |
| Определение позиции | Без |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 1 ... 10 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |