

Опорная стойка LN-160

№ изделия: 9037

FESTO

для поворотного крепления цилиндров типа DNC, DNGU, DNGUT,
DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	160
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	6.234 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Железная отливка в графите