

# Шарнирная головка SGS-M12X1,25

№ изделия: 9262

★ Линейка основной продукции

с шестигранной гайкой, для сферического поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8139.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M12x1,25
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	130 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал наружного кольца	Латунь
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал внутреннего кольца	Сталь
Материал гайки	сталь, гальванизированная