

Соединение с накидной гайкой и муфтой QCK-1/8-РК-4-В

№ изделия: 9425

FESTO

Внутренняя резьба с уплотнительным кольцом.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	3,4 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Положение при сборке	Любое
Проект	Bulkhead
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	3,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 6 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 4 мм
материал накидной гайки	Анодированный алюминий
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал гайки	сталь, гальванизированная
Material – connector	Анодированный алюминий