

Круглый цилиндр DGS-25-200-PPV

№ изделия: 9837

Продукт будет снят с производства

с двусторонним регулируемым демпфированием в конечных положениях.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2016 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Ход | 200 mm |
| Диаметр поршня | 25 mm |
| Демпфирование | PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон |
| Определение позиции | Без |
| Варианты | Односторонний шток |
| Рабочее давление | 1 ... 12 bar |
| Режим работы | двустороннего действия |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Температура окружающей среды | -20 ... 80 °C |
| Длина демпфирования | 16 mm |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 247 N |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход | 295 N |
| Пневматическое присоединение | G1/8 |