

Škrtiaci ventil odfukovaného vzduchu GRE-1/8

Číslo dielu: 10351

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia tlmenia akustického tlaku
Výber prídavnej funkcie	s tlmičom hluku
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	520 l/min
Normálny prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min...520 l/min
Teplota okolia	-10 °C...70 °C
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 °C...70 °C
Menovitý ťahovací moment	12 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	15 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz