


Zástrčka
NECU-S-M8G4-C2
Číslo dielu: 1068198

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-104
Trvanlivosť pripojenia	100
Káblový výstup	priamy
Hmotnosť výrobku	9.1 g
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly tvar
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076- 2-104
Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Aretácia skrutkou s SW9
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...30 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	0.8 kV
Priemer kábla	3.5 s...5 s
Menovitý prierez vodiča	0.14 mm²...0.5 mm²
Druh krytia	IP67
Pokyny k druhu krytia	v zmontovanom stave
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál telesa	PA
Farba telesa	čierna
Materiál aretácie skrutkou	Mosadz, poniklovaná
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz, pozlátená