

Vidlicová koncovka SGA-M16X1,5

Číslo dielu: 10768

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M16x1,5
Radiálna odchýlka +/-	5 s
Uhlové vyrovnanie +/-	120 stupeň
Montážna poloha	ľubovoľná
Závitový prípoj	Vonkajší závit M16x1,5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
Max. zaťaženie	4 kN
Hmotnosť výrobku	512 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	Oceľ, pozinkovaná
Materiál kľbovej hlavice	Oceľ pozinkované
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná