


Teleso spojky
EAMK-A-R48-48A
Číslo dielu: 1133399

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	255 g
Kód rozhrania akčného člena	R48
Kód rozhrania pre teleso spojky	48A
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS