


Tlmič nárazov DYSR-16-20-Y5

Číslo dielu: 1138644

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	16
Zdvih	20 s
Tlmenie	nastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.3 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	1 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	20 s
Max. dorazová sila	1600 N
Max. absorpcia energie na zdvih	32 J
Max. absorpcia energie na hodinu	100000 J
Max. zostatková energia	0.16 J
Vratná sila	5.4 N
Min. sila zasúvania	66 N
Hmotnosť výrobku	200 g
Hmotnostný rozsah	160 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ, kalená