


Tlmič nárazov DYSR-32-60-Y5

Číslo dielu: 1138649

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Zdvih	60 s
Tlmenie	nastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	3 m/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	0.6 s
Doba spätného nastavenia pri min. teplote prostredia	3 s
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...80 °C
Dĺžka tlmenia	60 s
Max. dorazová sila	6400 N
Max. absorpcia energie na zdvih	384 J
Max. absorpcia energie na hodinu	330000 J
Max. zostatková energia	2 J
Vratná sila	18 N
Min. sila zasúvania	175 N
Hmotnosť výrobku	1355 g
Hmotnostný rozsah	600 kg
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ, pozinkovaná
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ, kalená