

# Tlmič nárazov DYEF-M16-Y1

Číslo dielu: 1179879

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak              | Hodnota                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                            | M16                                                                      |
| Zdvih                              | 1.3 s                                                                    |
| Tlmenie                            | obojsmerné elastické tlmiace krúžky/doštičky bez kovového pevného dorazu |
| Montážna poloha                    | ľubovoľná                                                                |
| Snímanie polohy                    | bez                                                                      |
| Max. rýchlosť nárazu               | 0.8 m/s                                                                  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                               |
| Zhoda s LABS                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Teplota okolia                     | 0 °C...60 °C                                                             |
| Dĺžka tlmenia                      | 1.3 s                                                                    |
| Max. absorpcia energie na zdvih    | 0.55 J                                                                   |
| Hmotnosť výrobku                   | 106 g                                                                    |
| Spôsob upevnenia                   | s kontramaticou                                                          |
| Pokyny k materiálu                 | V zhode s RoHS                                                           |
| Materiál tesnení                   | NBR                                                                      |
| Materiál telesa                    | vysokolegovaná oceľ                                                      |