

Neopracované palce uchopovača BUB-HGPD-50

Číslo dielu: 1180952

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku na jeden uchopovací palec	814 g
Spôsob upevnenia	s priebežným otvorom a centrovacím puzdrom
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál polotovaru	Hliníková tvárna zliatina