

Tlmič hluku AMTE-M-LH-N14

Číslo dielu: 1206990

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	20
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	3080 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	82 dB(A)
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	17 g
Pneumatický prípoj	1/4 NPT
Materiál tlmiacej vložky	Bronz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS