


Prípojovacia lišta
VABM-C8-12E-G14-12-PT-L
Číslo dielu: 1247979

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozmer rastra	12 s
Max. počet ventilových pozícií	12
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK RoHS pre EMV podľa predpisov UK RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. ťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.6 Nm
Max. ťahovací moment pri montáži na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	940 g
Pneumatický prípoj 1	G1/4
Pneumatický prípoj 3	G1/4
Pneumatický prípoj 5	G1/4
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina