

Nástrčné Y-spojenie NPQP-Y-Q12-Q10-FD-P10

Číslo dielu: 133127

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	7.8 s
Tvar	Tvar Y
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PP
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ