

# Nástrčný prípoj NPQP-D-R18-Q6-FD

Číslo dielu: 133153

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | Štandard                                      |
| Menovitá šírka                          | 3.4 s                                         |
| Tvar                                    | priamy tvar                                   |
| Veľkosť balenia                         | 1                                             |
| Konštrukcia                             | Princíp push-pull                             |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty     | -0.95 bar...10 bar                            |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou       |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                            |
| Vhodnosť pre potravinárstvo             | pozri podrobnejšie informácie o materiáli     |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                        | 3 g                                           |
| Spôsob upevnenia                        | Vonkajší šesťhran SW14                        |
| Pneumatický prípoj 1                    | Vonkajší závit R1/8                           |
| Pneumatický prípoj 2                    | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm         |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                |
| Materiál telesa                         | PP                                            |
| Materiál časti na upnutie hadice        | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ             |