

Čap hriadeľa
EAMB-24-9-15X21-16X20
Číslo dielu: 1344642

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	15 s
Upínací priemer 2	16 s
Veľkosť	80
Menovitá dĺžka	21 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	3.1 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	29 Nm
Hmotnosť výrobku	72 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS