

Upínacie púzdro
EAMH-50-6-C13.6-P
Číslo dielu: 1354093

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0.38 kg.mm ²
Hmotnosť výrobku	19 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS