

Viacnásobná nástrčná spojka KM-22-B

Číslo dielu: 13694

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	4 s
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Max. prípoje	22
Pneumatický prípoj	pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS