

Voľnobeh
FLSR-25-L
Číslo dielu: 13778

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25
Smer otáčania	Pohyb doľava
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4.95 Nm
Hmotnosť výrobku	500 g
Materiál telesa	Hliníkový odlíatok
Materiál dutinky	Cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	Cementačná oceľ