


Commander FSSC-12

číslo dielca: 13985

FESTO

pneumatická obslužná jednotka pre Quickstepper, s ručnou obsluhou
pre rýchlu a spo3/4ahlivú regulačnú iniciáciu.

Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,5 mm
Konštrukčné vyhotovenie	pripojiteľný krokový radič
Potvrdenie poklesu tlaku	$\leq 0,5$ bar
Potvrdenie reakčného tlaku	$\geq 1,5$ bar
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
Štandardný menovitý prietok	60 l/min
Minimálna potvrdená dĺžka impulzu	50 ms
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 μ m
Teplota okolia	5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	450 g
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skríňu	ABS