


Axiálna montážna sada EAMM-A-R27-67A

Číslo dielu: 1456619

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Prenesiteľný krútiaci moment	2 Nm
Hmotnosť výrobku	280 g
Kód rozhrania akčného člena	R27
Kód rozhrania vstupu motora	67A
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS