

Spočítavací čítač PZA-A-B

Číslo dielu: 14992

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	mechanický sekvenčný čítač s pneumatickým pohonom
Spôsob návratu do základnej polohy	Ručné tlačidlo alebo pneumatický signál
Indikácia	6-miestny
Vypínací tlak pohonu	0,2 ± 0,1 bar
Vypínací tlak, reset	0,15 ± 0,1 bar
Aktivačný tlak, pohon	0,6 ± 0,2 bar
Reakčný tlak pri návrate do základnej polohy	0,6 ± 0,2 bar
Prevádzkový tlak	2 bar...8 bar
Minimálny vypínací tlak	2 bar
Minimálna doba trvania impulzu, pohon	10 ms
Minimálna doba impulzu, reset	180 ms
Minimálna doba prestávky, pohon	15 ms
Minimálna dĺžka prestávky, návrat do zákl. stavu	50 ms
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním nie je možná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	M5
Materiál telesa	ABS