


Upínací modul EV-32-5

Číslo dielu: 150685

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	5 s
Upínacia plocha	Ø 32
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	34 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	M3
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál membrány	TPE-U(PU)