

Škrtiaci ventil GRLO-M5-PK-3-B

Číslo dielu: 151182

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtiaca funkcia
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Nastavovací prvok	Skrutka s drážkou
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	83 l/min
Prevádzkový tlak	0 bar...10 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Menovitá šírka	2 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Normálny prietok v smere škrtenia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	140 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty priestoru	Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Max. ťahovací moment	1.5 Nm
Hmotnosť výrobku	10 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz poniklované
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Mosadz
Materiál kyvného pripojenia	Poniklovaný zinkový odliatok