


# Škrtiaci spätný ventil GR-1/8-B

Číslo dielu: 151215

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	G1/8
Pneumatický prípoj 2	G1/8
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	Montáž do čelného panela s priechodným otvorom voliteľne:
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	210 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	180 l/min...275 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...60 °C
Menovitá šírka	3 s
Hmotnosť výrobku	31 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutinky	POM
Materiál regulačnej skrutky	vysokolegovaná oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina