

Svetelné tesnenie MEB-LD-230AC

Číslo dielu: 151718

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	LED
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M2,5
Hmotnosť výrobku	0.6 g
Elektrický prípoj	Tvar C podľa DIN EN 175301-803 štvorhranná konštrukcia MSEB
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Odolnosť proti rázovému napätiu	2.5 kV
Pripojenie ochranného vodiča	je k dispozícii
Menovitý výkon svetelného tesnenia	0.33 W
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	TPE-U(PU)
Farba	priehľadná