

Konektor spojky

KS1-CN-2

Číslo dielu: 151996

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	1.5 s
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	44 l/min
Menovitý prietok normalizovaný podľa normy ISO 8778	47.7 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	0.4 g
Pneumatický prípoj 1	Hadicový nátrubok 2 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Informácie o materiáli	Mosadz, poniklovaná