


Lineárny pohon DGO-1 1 1/4"- -PPV-A-B

Číslo dielu: 15231

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0.04 in...157 in
Priemer piestu	1 1/4"
Tlmenie	pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách
Vedenie	Klzné vedenie
Princíp unášania	silový (magnet)
Prevádzkový tlak	1.4 bar...7 bar
Spôsob fungovania	dvojčinný
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Dĺžka tlmenia	20 s
Pneumatický prípoj	1/8 NPT