


Škrtiaci spätný ventil GR-M5X2-B

Číslo dielu: 152611

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Škrtenie s funkciou spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	M5
Nastavovací prvok	Drážkovaná skrutka
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do čelného panela s priechodným otvorom
Normálny menovitý prietok v smere škrtenia	95 l/min
Normálny menovitý prietok v spätnom smere	75 l/min
Prevádzkový tlak	0.5 bar...10 bar
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...60 °C
Menovitá šírka	2 s
Hmotnosť výrobku	37 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dutinky	POM
Materiál regulačnej skrutky	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	Hliníková tvárna zliatina