

# Viacnásobný rozdeľovač

## QST3-1/4-8-6

Číslo dielu: 153201

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                       |
| Menovitá šírka                           | 4.6 s                                                                          |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Povrchová úprava                                                               |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                      |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                              |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                                              |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi              |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi            |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                               |
| Klasifikácia Maritime                    | pozri certifikát                                                               |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)     |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                      |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Teplota okolia                           | -10 °C...80 °C                                                                 |
| Hmotnosť výrobku                         | 35 g                                                                           |
| Počet výstupov                           | 4                                                                              |
| Počet prívodov                           | 1                                                                              |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit R1/4                                                            |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm<br>pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá                                                                          |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                                 |
| Materiál telesa                          | PBT                                                                            |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                                            |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                                            |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                              |