

Manometer MA-15-10-QS-6

Číslo dielu: 153384

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...10 bar
Menovitá veľkosť manometra	15
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou bez meracieho mechanizmu
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	5
Druh krytia	IP53
Teplota média	-20 °C...60 °C
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	QS-6
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ
Materiál priesozoru	PC
Farba telesa	čierna
Hmotnosť výrobku	10 g
Stupnica	Jednoduchá stupnica bar (vonkajšia)