


Rotačná nástrčná L-rýchlospojka QSRL-1/4-8

Číslo dielu: 153414

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	4.6 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar L
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Max. počet otáčok	400 1/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Max. radiálny moment	0.015 Nm
Menovitý ťahovací moment	9 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	32 g
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran SW17
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit R1/4
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrá
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ