

Regulačný ventil diferenčného tlaku LRLL-M5-QS-4

Číslo dielu: 153498

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	Konštantný diferenčný tlak so spätným prúdením
Pneumatický prípoj 1	M5
Pneumatický prípoj 2	QS-4
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Menovitý prietok, otvorený	30 l/min
Rozsah regulácie tlaku	2 bar...6 bar
Vstupný tlak 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Materiál telesa	Zosilený PBT
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Ochrana proti manipulácii	Kontrovanie
Montážna poloha	ľubovoľná
Konštrukcia	priamo riadený piestový regulačný ventil s priebežným napájaním tlakom
Menovitý prietok uzavretý	30 l/min
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	9 g
Materiál naskrutkovacieho čapu	Poniklovaná mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnenia závitů	PTFE