

# Paralélna montážna sada EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1

Číslo dielu: 1537011

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota            |
|-----------------------------------|--------------------|
| Veľkosť                           | 86                 |
| Montážna poloha                   | ľubovoľná          |
| Prevodový pomer                   | 1:1                |
| Max. počet otáčok                 | 5000 1/min         |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III |
| Skladovacia teplota               | -25 °C...60 °C     |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 95 %           |
| Druh krytia                       | IP65               |
| Teplota okolia                    | -10 °C...60 °C     |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti    | 175 000065         |
| Moment pohonu pri chode naprázdno | 0.25 Nm            |
| Prenesiteľný krútiaci moment      | 9.5 Nm             |
| Hmotnosť výrobku                  | 2540 g             |
| Kód rozhrania akčného člena       | D40B               |
| Kód rozhrania vstupu motora       | 52B<br>52C         |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS     |